

## Sprawdzian do gwintów EG 6H mod., Gwinty: EG-M8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	486180 EG-M8
GTIN	2050001919199
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdzian do gwintów (EG) do wkładek druczianych. Zeszlifowany pierwszy zwój gwint usuwa większe zanieczyszczenia na obrabianym elemencie i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu zwoju gwintu. Wykonany zgodnie z DIN 2279–2299. **Strona dobra i odrzutowa na jednym uchwycie (DIN 2240, część 1, kształt R).** Strona odrzutowa oznaczona na czerwono.

#### Zastosowanie:

Do gwintów metrycznych ISO, prawych DIN 8140-2.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

norma: DIN 8140

Rodzaj gwintu: EG-M

Kalibracja: M6

skok gwintu: 1,25 mm

### Opis techniczny

gwint	EG-M8
skok gwintu	1,25 mm
norma	DIN 8140
Rodzaj gwintu	EG-M
Kalibracja	M6

### Usługi

018600 200

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 200 mm	
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90
Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów Ø maks. 20 mm	018600 20