

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626090 7
GTIN	7610733044498
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).  
powierzchnia chromowana.  
Powierzchnia chromowana.  
długość ramion: 199×37 mm

**Opis techniczny**

długość ramion	199×37 mm
sześciokąt	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne