

Garant**Szczotka talerzowa, węglík krzemu (SiC), Ø 100 mm, Uziarnienie: 80****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 575012 80 |
| GTIN | 4045197892638 |
| Klasa artykułu | 51P |

Opis**Wykonanie:**

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytych głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytych trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).

Szczotki talerzowe z **bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie)** zalane na stałe w talerzu z tworzywa. **Duża stabilność kształtu** dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.

Szczecina nylonowa z bardzo wysokim **udziałem ziarna karborundu** do uniwersalnego stosowania.

Zalety:

- **Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.**
- **Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.**
- **Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.**
- **Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.**
- **Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.**

Zastosowanie:

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne **usuwanie zadziórów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna** po frezowaniu, **wykończenie powierzchni** np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

wskazówka:

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: SiC

Ø otworu d_1 : 22 z rowkiem mm

ziarnistość: zgrubny

wysokość pokrycia: 1,2 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| wysokość pokrycia | 1,2 mm |
| ziarnistość | 80 |
| ziarnistość | zgrubny |
| posuw | 3000 - 5500 mm/min |
| Dostawienie | 0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm |
| Atrybut nazwy produktu | Ø 100 mm |
| Ø szczotki D_1 | 100 mm |
| Ø tarczy D_2 | 106 mm |
| Materiały ściernie | Karborund (SiC) |
| oznaczenie ziarnistości | SiC |
| długość drutu L_3 | 35 mm |
| Ø powierzchni roboczej | 100 mm |
| Ø otworu d_1 | 22 z rowkiem mm |
| zalecana prędkość obrotowa | 1400 - 1700 min ⁻¹ |
| maksymalna prędkość obrotowa | 3500 min ⁻¹ |
| Rodzaj produktu | Szczotka talerzowa |

Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 22 mm

575096 22