

**Garant****Szczotka talerzowa, ziarno ceramiczne (CER), Ø 70 mm, Uziarnienie: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	575030 80
GTIN	4045197892720
Klasa artykułu	51P

**Opis****Wykonanie:**

Z rowkiem wzdłużnym do mocowania na uchwytych głowicy frezowej (DIN 6357) i uchwytych trzpienia frezarskiego kombi (DIN 6358).

Szczotki talerzowe z **bardzo gęstym włosiem szlifującym (pełne pokrycie)** zalane na stałe w talerzu z tworzywa. **Duża stabilność kształtu** dzięki wielostronnie podpierającemu się włosiu. Bardzo długi okres zastosowania.

Szczecina nylonowa z **ziarnem ceramicznym**. Bardziej agresywny efekt szlifowania.

**Zalety:**

- **Obróbka wykańczająca detalu bezpośrednio po procesie skrawania.**
- **Powtarzalne efekty dzięki stale uwalnianemu ziarnu ściernemu.**
- **Bezpieczeństwo procesu skrawania dzięki wysokiej stabilności i dokładności kształtu.**
- **Szybki i bezpieczny montaż bez dodatkowych akcesoriów.**
- **Bardzo duża Dokładność ruchu obrotowego.**

**Zastosowanie:**

W **centrach obróbki CNC** i w **zastosowaniach robotycznych**, preferowane do **szlifowania na mokro** ze środkiem chłodząco-smarującym. Obróbka płaskich komponentów: precyzyjne **usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi, obróbka precyzyjna** po frezowaniu, **wykończenie powierzchni** np. powierzchni uszczelniających i kontaktowych.

**wskazówka:**

Wersje specjalne dostarczane na zamówienie.

oznaczenie ziarnistości: ceramika  
 Ø otworu  $d_1$ : 22 z rowkiem mm  
 ziarnistość: zgrubny  
 wysokość pokrycia: 1,2 mm

## Opis techniczny

ziarnistość	80
ziarnistość	zgrubny
wysokość pokrycia	1,2 mm
posuw	2500 - 5000 mm/min
Dostawienie	0,8 (drobny) – 1,5 (zgrubny) mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 70 mm
Ø szczotki $D_1$	70 mm
Ø tarczy $D_2$	76 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramika
długość drutu $L_3$	35 mm
Ø powierzchni roboczej	70 mm
Ø otworu $d_1$	22 z rowkiem mm
zalecana prędkość obrotowa	1900 - 2300 $\text{min}^{-1}$
maksymalna prędkość obrotowa	4500 $\text{min}^{-1}$
Rodzaj produktu	Szczotka talerzowa

## Akcesoria

Śruba dociągająca i z chłodzeniem wewnętrznym do Ø trzpienia 22 mm

575096 22