



Szczypce do obejm z taśmy sprężynowej, długość całkowita: 180 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	719965 180
GTIN	4003773081159
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Na bazie odkuwanych matrycowo szczypiec do instalacji wodnych Cobra® z możliwością precyzyjnej regulacji. Ze specjalnymi szczękami do samozaciskowych obejm do węży. **Szczęki obracane o 360°**. Szczypce atramentowane na czarno.

Zalety:

Mały nakład siły dzięki odpowiedniemu przełożeniu dźwigniowemu. Rozwartość szczęk do 80 mm.

Zastosowanie:

Do zakładania obejm samozaciskowych do węży, standardowych, przeznaczonych do ciasnych miejsc i drutowych oraz obejm z taśmy sprężystej.

Wielkość nominalna: 50 mm

maks. odcinek napinania: 30 mm

Opis techniczny

rozstaw szczęk	50 mm
długość całkowita	180 mm
Wielkość nominalna	50 mm
Rozstaw	≥ 30 mm
maks. odcinek napinania	30 mm
wykonanie uchwytu	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektropiecowa chrom-wanad, kuta, hartowana w oleju.

powierzchnia szczypiec	czernione na szaro
szczęki obrotowe o 360°	tak
szybkie przestawianie	tak