



## Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 1,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	626064 1,5
GTIN	7610733200849
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

trzczeń kątowny, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

z końcówką sferyczną umożliwia skośne przyłożenie siły, pod kątem do 30°. Powierzchnia niklowana i **lakierowana proszkowo**, ułatwione wyszukiwanie właściwego narzędzia dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

długość ramion: 52×16 mm

### Opis techniczny

długość ramion	52×16 mm
sześciokąt	1,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

### Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
--	----------