



Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo, liczba wkrętek: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	626066 9
GTIN	7610733066063
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

z końcówką sferyczną umożliwia skośne przyłożenie siły, pod kątem do 30°. Powierzchnia niklowana i **lakierowana proszkowo**, ułatwione wyszukiwanie właściwego narzędzia dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

W uchwycie z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 626034, lakierowanym proszkowo: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opis techniczny

liczba wkrętek	9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

626064 3

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 3 mm

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 10 mm

626064 10

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 2,5 mm

626064 2,5

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 5 mm

626064 5

Uchwyt przesuwny do wkrętek kątowych 6-kątnych typ
HALTER

627860 HALTER

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 8 mm

626064 8

Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych
6-kątnych typ 11

626250 11

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 6 mm

626064 6

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 1,5 mm

626064 1,5

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 2 mm

626064 2

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-
kątnych liczba uchwytów 9

627250 9

Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną,
lakierowane proszkowo sześciokąt 4 mm

626064 4