



Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 14X15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 14X15
GTIN	4018754021734
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 219 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 20,1 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 21,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$: 11,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1\text{ maks.}}$	11,5 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	20,1 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	21,4 mm
długość klucza L	219 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr.,płytko odsadzonych liczba
wkrętaków 8

616510 8