



## Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 12X13 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	617600 12X13
GTIN	4018754021260
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**STAHLWILLE:** poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiał:

**STAHLWILLE** - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełus.)

krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 150 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 19 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 21 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 6,8 mm

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	19 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
długość klucza L	150 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	21 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	6,8 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)