



Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 18X19 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	616500 18X19
GTIN	4018754021772
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.
 długość klucza L: 251 mm
 maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 25,5 mm
 maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 27 mm
 maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 13,5 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	25,5 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	13,5 mm
długość klucza L	251 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	27 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
rozwartości kluczy	metryczne

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr.,płytko odsadzonych liczba
wkręteków 8

616510 8