



Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 13X17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

STAHLWILLE: poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczone).

krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 170 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 20,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 25,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	20,5 mm
długość klucza L	170 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	25,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)