

**Klucze oczkowe, dwustronne, płytko odsadzone, rozwartość klucza: 6X7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Chwyty profilowane o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Płasko odsadzone obuchy na obydwu końcach. Profil **AS-Drive**.

**Norma:****DIN 897 / ISO 3318****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

długość klucza L: 170 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 9,5 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 10,8 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 7 mm

**Opis techniczny**

maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	9,5 mm
rozwartość klucza 1	6 mm
długość klucza L	170 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	10,8 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	7 mm
rozwartość klucza 2	7 mm
rozwartości kluczy	metryczne
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa.
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy oczk., dwustr., płytka odsadzonych liczba wkrętek 8	616510 8
---	----------