

HOLEX®

Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 13X17 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 165 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 20,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 25,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 8 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	13 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
długość klucza L	165 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	20,5 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	25,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane