



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, z pierścieniem przytrzymującym, 1/2 cala, sześciokąt: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643400 5
GTIN	4018754006472
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Zastosowanie:

Do śrub Ribe-CS wg DIN 6912.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki 6-kątne z czopem

