

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 32X36 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615950 32X36 |
| GTIN | 4045197441799 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 410 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 48 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 52 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------|
| rozwartość klucza 1 | 32 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 48 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 52 mm |
| rozwartość klucza 2 | 36 mm |
| długość klucza L | 410 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowana |

