



## Kurtka na pasku Multinorm Multiseven, żółty / bławatkowy, Rozmiar odzieżowy DE: 50



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091780 50     |
| GTIN             | 4046181591667 |
| Klasa artykułu   | 09S           |

### Opis

#### Wykonanie:

Aktywnie oddychająca kurtka robocza z krytym zamkiem, z miękkiej i przyjemnej tkaniny. Ta odporna na wodę, olej i zabrudzenia kurtka oferuje wysoki stopień ochrony przed płomieniami i sama się gasi.

- **dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep**
- **kołnierz stojący lub wywijany**
- **dwie boczne kieszonki z krytym zamkiem**
- **cztery kieszonki wewnętrzne**
- **fałdy na plecach zapewniające swobodę ruchów.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

## Opis techniczny

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| wielkość IT                           | 54   |
| Rozmiar odzieżowy DE                  | 50   |
| wielkość FR                           | 54   |
| Rodzaj                                | męskie   |
| skład tkaniny                         | 43% bawełny  |
| skład tkaniny                         | 55% modacryl   |
| skład tkaniny                         | Włókno specjalne 2%  |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m <sup>2</sup>                                       |
| pranie                                | Pranie kolorowe 60 °C                                      |
| wybielanie                            | nie wybielać   |
| czyszczenie chemiczne                 | delikatne czyszczenie perchloroetylenem                    |
| suszenie                              | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)             |
| Prasowanie                            | umiarkowanie gorące, do maks. 150#                         |
| kolor                                 | żółty / bławatkowy   |
| norma                                 | EN 61482-1-2   |
| norma                                 | EN ISO 20471   |
| norma                                 | EN 13034-6   |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11611<br>Ochrona przy spawaniu                  |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne               |
| Rodzaj produktu                       | Kurtka ostrzegawcza  |

