



## Ogrodniczki Multinorm Multiseven, żółty / bławatkowy, Rozmiar odzieżowy DE: 58



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091785 58     |
| GTIN             | 4046181590561 |
| Klasa artykułu   | 09S           |

### Opis

#### Wykonanie:

Ogrodniczki z szelkami ze stretchu zapewniającymi wysoki komfort noszenia, idealny do prac spawalniczych.

- **Naszywana kieszonka na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Pasek regulowany na szerokość.**
- **Dwie boczne kieszenie.**
- **Kieszonka Cargo z naszywaną kieszonką na komórkę.**
- **Naszywana kieszonka na pośladkach z patką i zapięciem na rzep.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

skład tkaniny: 55% modacryl

skład tkaniny: 43% bawełny

skład tkaniny: Włókno specjalne 2%

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m<sup>2</sup>

pranie: Pranie kolorowe 60 °C

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

## Opis techniczny

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| wielkość FR                           | 62   |
| Rozmiar odzieżowy DE                  | 58   |
| wielkość IT                           | 62   |
| skład tkaniny                         | 55% modacryl   |
| skład tkaniny                         | 43% bawełny  |
| skład tkaniny                         | Włókno specjalne 2%  |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m <sup>2</sup>                                       |
| pranie                                | Pranie kolorowe 60 °C                                      |
| wybielanie                            | nie wybielać   |
| czyszczenie chemiczne                 | delikatne czyszczenie perchloroetylenem                    |
| suszenie                              | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)             |
| Prasowanie                            | umiarkowanie gorące, do maks. 150#                         |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu                     |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne               |
| kolor                                 | żółty / bławatkowy   |
| norma                                 | EN ISO 20471   |
| norma                                 | EN 61482-1-2   |
| norma                                 | EN 13034-6   |