



## Ogrodniczki Multinorm Multiseven, żółty / bławatkowy, Rozmiar odzieżowy DE: 102



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091785 102
GTIN	4046181590646
Klasa artykułu	09S

### Opis

#### Wykonanie:

Ogrodniczki z szelkami ze stretchu zapewniającymi wysoki komfort noszenia, idealny do prac spawalniczych.

- **Naszywana kieszonka na piersi z patką i zapięciem na rzep.**
- **Pasek regulowany na szerokość.**
- **Dwie boczne kieszenie.**
- **Kieszonka Cargo z naszywaną kieszonką na komórkę.**
- **Naszywana kieszonka na pośladkach z patką i zapięciem na rzep.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

skład tkaniny: 55% modacryl

skład tkaniny: 43% bawełny

skład tkaniny: Włókno specjalne 2%

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350 g/m<sup>2</sup>

pranie: Pranie kolorowe 60 °C

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

## Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	102
skład tkaniny	55% modacryl
skład tkaniny	43% bawełny
skład tkaniny	Włókno specjalne 2%
gramatura materiału / gęstość tkaniny	350 g/m <sup>2</sup>
pranie	Pranie kolorowe 60 °C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	delikatne czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor	żółty / bławatkowy
norma	EN ISO 20471
norma	EN 61482-1-2
norma	EN 13034-6