



## Nasadki 6-kątne, wkrętakowe, z końcówką sferyczną, 1/2 cala, sześciokąt: 5 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 643450 5      |
| GTIN             | 4018754007332 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 100 mm

### Opis techniczny

|  |                 |
|--|-----------------|
| sześciokąt                             | 5 mm            |
| długość                                | 100 mm          |
| Ø po stronie napędu                    | 22,7 mm         |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal         |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | wkrętak 6-kątny |

