

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, bardzo długa, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643300 12
GTIN	4018754007011
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,7 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

długość	140 mm
Ø po stronie napędu	23,7 mm
sześciokąt	12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny