



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643450 8
GTIN	4018754007356
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
długość	100 mm
sześciokąt	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
z końcówką sferyczną	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy