


**FlexiScope 2 i 3 sonda do uchwytu kamery, patrzenie z boku, Ø 1,6 mm, długość sondy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492886 150
GTIN	2050001957115
Klasa artykułu	49C

Opis**Pasuje do :**

FlexiVision 100 z ręcznym uchwytem kamery FlexiScope 3 nr 492864.

Wyp. dodatkowe:

Rury ochronne na zapytanie.
kierunek patrzenia: 90 stopni
kąt otwarcia: 75 stopni

Opis techniczny

długość sondy	150 mm
kąt otwarcia	75 stopni
kierunek patrzenia	90 stopni
Ø sondy	1,6 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 1,6 mm
Rodzaj produktu	Sonda

Aksesoria

Mikroendoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) (bez obiektywu) 95 mm	492746 95
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 145 mm	492734 145
Mikroendoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) (bez obiektywu) 185 mm	492746 185
Mikroendoskop elastyczny Długość robocza (bez obiektywu) 500 mm	492758 500
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 355 mm	492738 355
Mikroendoskop elastyczny Długość robocza (bez obiektywu) 500 mm	492756 500
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 250 mm	492736 250
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 250 mm	492738 250
Źródło światła zimnego LED Typ FX4000	492860 FX4000
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 355 mm	492736 355
Mikroendoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 160 mm	492744 160
Mikroendoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 95 mm	492744 95
Oświetlenie diodowe	492846
Endoskop sztywny Długość robocza (bez obiektywu) 270 mm	492734 270
Mikroendoskop elastyczny Długość robocza (bez obiektywu) 500 mm	492754 500