



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627140 4
GTIN	7610733200351
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**. wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zast. spec. stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia niklowana, **lakierowana proszkowo**. Krawędzie nieco sfazowane.

Zaleta:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.
długość ramion: 154×26 mm

Opis techniczny

długość ramion	154×26 mm
sześciokąt	4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętałów kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich lakierowane proszkowo liczba wkrętałów 9	627141 9
	627141 7

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich
lakierowane proszkowo liczba wkrętaków 7

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich
lakierowane proszkowo liczba wkrętaków 6

627141 6