

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627150 17
GTIN	7610733040384
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana, krawędzie nieco sfazowane.
długość ramion: 307×67 mm

Opis techniczny

długość ramion	307×67 mm
sześciokąt	17 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne