

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627150 2,5
GTIN	7610733087761
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana, krawędzie nieco sfazowane.
długość ramion: 113×21 mm

Opis techniczny

długość ramion	113×21 mm
sześciokąt	2,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. chromowane liczba wkrętek 6	627330 6
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. chromowane liczba wkrętek 8	627330 8
	627330 9

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. chromowane
liczba wkrętaków 9
