



## Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 1,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627200 1,5
GTIN	4013288175151
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.  
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.  
długość ramion: 90×14 mm

### Opis techniczny

długość ramion	90×14 mm
sześciokąt	1,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta trzpieniowe, 6-kątne

### Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 7	627210 7
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętaków 9	627210 9