



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 1,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627140 1,5
GTIN	7610733200313
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**. wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zast. spec. stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia niklowana, **lakierowana proszkowo**. Krawędzie nieco sfazowane.

Zaleta:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.
długość ramion: 82×16 mm

Opis techniczny

długość ramion	82×16 mm
sześciokąt	1,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne

Aksesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętałów kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich lakierowane proszkowo liczba wkrętałów 6	627141 6
	627141 9

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich
lakierowane proszkowo liczba wkrętaków 9

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich
lakierowane proszkowo liczba wkrętaków 7

627141 7