



Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627200 4
GTIN	4013288148605
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do **30°**.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), **profil Hex-plus**, zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.
długość ramion: 140×25 mm

Opis techniczny

długość ramion	140×25 mm
sześciokąt	4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętek 9	627210 9
Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. Hex-Plus, chromowane liczba wkrętek 7	627210 7