

LENOX **Otwornice HM, średnica: 68 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	589060 68
GTIN	082472302431
Klasa artykułu	58Z

Opis**Wykonanie:**

Zęby pokryte węglkami spiekanyymi co zapewnia dłuższą trwałość.

Zastosowanie:

Do obróbki **tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi/węglowymi)**, płyt gipsowo-kartonowych, betonu, materiałów wielowarstwowych, twardego drewna. **Uzębienie Vario 3 / 4 zęby na cal**, maksymalna głębokość skrawania dla wszystkich rozmiarów **38 mm**. Uderzenia w ostrza z węglików spiekanych mogą spowodować odłupanie materiału ostrza.

wskazówka:

Otwornice z powłoką diamentową, do obróbki szkła, płytek okładzinowych, ceramiki - dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

średnica	68 mm
Rodzaj produktu	Otwornice

Akcesoria

trzczeń mocujący Typ 210S	589310 210S
Nawiertaki z HSS Typ 6KT	589430 6KT
Trzczenie mocujące szybkowymienne Typ 210S	589314 210S
trzczeń mocujący Typ 210L	589310 210L
Nawiertaki z HM Typ 6KT	589432 6KT