

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 30X34 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 328 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 43 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 48,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 13,8 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	13,8 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
rozwartość klucza 2	34 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	43 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	48,5 mm
długość klucza L	328 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane