

**Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	619000 75
GTIN	4018754023271
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

**Norma:****DIN 7444****Materiał:**

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 360 mm

Ø pierścienia D: 103,5 mm

wysokość pierścienia h: 51 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	360 mm
Ø pierścienia D	103,5 mm
rozwartość klucza	75 mm
wysokość pierścienia h	51 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono