



Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	619000 32
GTIN	4018754023141
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 195 mm

Ø pierścienia D: 47 mm

wysokość pierścienia h: 24 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h	24 mm
Ø pierścienia D	47 mm
długość klucza L	195 mm
rozwartość klucza	32 mm
norma	DIN 7444
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	lakierowane na zielono