

Garant GRIDLINE

**Lampy LED do wózków warsztatowych wraz ze słupkami nośnymi, Typ: 20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914871 20
GTIN	4045197893741
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem i ramieniem do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego. Ramię nośne z przebicciem do przeprowadzania kabli przez słupki nośne. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest możliwie homogeniczne, nie oślepia, nie mruży i ma naturalnie białą barwę światła i temperaturę światła 4000 K.

Lampa ma wbudowane lampki LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

**Pasuje do:**

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

**w dostawie::**

Lampa LED z zasilaczem sieciowym i wtyczką typu Wieland do podłączania do zwijacza kabla, 2 ramiona nośne.

**wskazówka:**

Zwijacz kabla nr 914890 wielk. DE zamówić razem z przyłączem zasilania.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
-------------------	--------------------

długość korpusu lampy	625 mm
Strumień światła	1700 lm
wysokość korpusu lampy	33 mm
szerokość korpusu lampy	123 mm
pobór mocy	20 W
wysięg wspornika	350 mm
Seria	ToolCar
strefa wg ATEX	brak
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
Rodzaj produktu	Światło montażowe

## Akcesoria

Lampy LED do wózków warsztatowych bez słupków  
nośnych Typ 20

914870 20