

Garant GRIDLINE

Lampy LED do wózków warsztatowych bez słupków nośnych, Typ: 20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914870 20
GTIN	4045197893734
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem i ramieniem do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego. Ramie nośne z przebiciem do przeprowadzania kabli przez słupki nośne. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest możliwie homogeniczne, nie oślepia, nie mruga i ma naturalnie białą barwę światła i temperaturę światła 4000 K.

Lampa ma wbudowane lampki LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Ścianki z blachy perforowanej nr 914851; 914852 (nie nadają się do rozm. 222 i rozm. 444).

w dostawie::

Lampa LED z zasilaczem sieciowym i wtyczką typu Wieland do podłączania do zwijacza kabla, 2 ramiona nośne.

wskazówka:

Zwijacz kabla nr 914890 wielk. DE zamówić razem z przyłączem zasilania.

Opis techniczny

szerokość korpusu lampy	123 mm
długość korpusu lampy	625 mm
Strumień światła	1700 lm

pobór mocy	20 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
wysokość korpusu lampy	33 mm
wysięg wspornika	350 mm
strefa wg ATEX	brak
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	System wtykowy GST
Rodzaj produktu	Światło montażowe