

**HOLEX®**

## Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 20X22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiał:

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 204 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_1$  maks.: 29 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia  $D_2$  maks.: 32,4 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_{1 \text{ maks.}}$ : 10,8 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_2$ maks.	32,4 mm
rozwartość klucza 1	20 mm
długość klucza L	204 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia $D_1$ maks.	29 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane