

HOLEX®

Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 21X24 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 228 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 30,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 34,7 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 10,8 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	30,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	10,8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	34,7 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
długość klucza L	228 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane