

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, proste, chromowane, rozwartość klucza: 24X27 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 258 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.: 35 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.: 38,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$: 11 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D_2 maks.	38,5 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{1 \text{ maks.}}$	11 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D_1 maks.	35 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
długość klucza L	258 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane