



Klucze oczkowe do pobijania, proste, rozwartość klucza: 65 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 619000 65 |
| GTIN | 4018754023257 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, z krótkim, stabilnym uchwytem i wzmocnionym końcem do pobijania młotkiem.

wyjatkowo cienkościennie oczko, wąskie tolerancje rozwartości, do prac w bardzo ciasnych miejscach. Oczko jest wyższe od znormalizowanych nakrętek, dzięki czemu klucz niezakleszcza się. Mocniejszy od wszystkich śrub.

Norma:

DIN 7444

Materiał:

chromowa stal stopowa, lakierowana na zielono.

długość klucza L: 325 mm

Ø pierścienia D: 90,5 mm

wysokość pierścienia h: 45 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------|----------------|
| wysokość pierścienia h | 45 mm |
| rozwartość klucza | 65 mm |
| długość klucza L | 325 mm |
| Ø pierścienia D | 90,5 mm |
| norma | DIN 7444 |
| metoda wykonania | kute matrycowo |

| | |
|--------------|------------------------|
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | lakierowane na zielono |