



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 16-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	644000
GTIN	4018754080090
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, **nasadki** wg DIN 3124. Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym, gniazda kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszczało na podłożu niklu.

w dostawie::

10 nasadki 6-kątne: nr 644500, wielk. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 czop: nr 645500

1 przegub kulowy: 1 szt.

2 przedłużki: nr 645400 200 i 400 mm

1 główka grzechotki: nr 645000

1 uchwyt (przetyczki): nr 646200

przechowywane w: skrzynce metalowej

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
liczba części	16
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	22-50 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	575 mm
szerokość	220 mm
wysokość	86 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Przedłużka, 3/4 cala długość całkowita 200 mm	645400 200
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 27 mm	644500 27
Główka grzechotek, 3/4 cala bez uchwytu	645000
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 22 mm	644500 22
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 34 mm	644500 34
Czop przesuwany bez przetyczki, 3/4 cala	645500
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 24 mm	644500 24
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 36 mm	644500 36
Przetyczka dla 3/4 cala	646200
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 50 mm	644500 50
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 46 mm	644500 46
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 30 mm	644500 30
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 32 mm	644500 32
Przedłużka, 3/4 cala długość całkowita 400 mm	645400 400
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 41 mm	644500 41