



wiertarko-wkrętarki akumulatorowe , Wireless Charging – ładowanie bezprzewodowe, ID producenta: GSR1860CW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki Bosch

- **akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, o zwartej konstrukcji i dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi**
- **długa trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC (nie dotyczy 070243)**
- **z układem Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP)**
- **oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów**
- **wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania**
- **elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania**
- **miękki uchwyt.**

KickBack-Control z automatycznym wyłączaniem po zablokowaniu oraz jedyne w swoim rodzaju sprzętło i hamulce silnika. 13 mm metalowy uchwyt wiertarski Auto-Lock. Wysoki moment obrotowy.

Z **bezprzewodowym systemem ładowania**: automatyczne ładowanie ze specjalną techniką indukcyjną oszczędzającą akumulatory. Możliwe doposażenie w moduł **Connectivity**.

w dostawie::

2 akumulatory litowo-jonowe, ładowarka, walizka, klips na pasek, uchwyt bitów.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr 073851 i od nr 073866.

Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

złącze: ładowanie bezprzewodowe

oznaczenie producenta: GSR 18 V-60C

konstrukcja silnika: silnik bezszczotkowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

pojemność akumulatora: 2 A·h

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 31 N·m

maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 60 N·m

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
oznaczenie producenta	GSR 18 V-60C
masa	1,7 kg
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 600 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Heavy Duty
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1900 min ⁻¹
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 N·m
złącze	ładowanie bezprzewodowe
konstrukcja silnika	silnik bezszczotkowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
pojemność akumulatora	2 A·h
Napięcie akumulatorów	18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	31 N·m

Aksesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18-W V

073851 B18-W

Starter-Set Wireless Charging typ GAL1830W

073862 GAL1830W