


Garant GRIDLINE

**Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych,  
Wysokość użytkowa: 222mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914851 222
GTIN	4045197893932
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

**Pasuje do:**

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

**w dostawie::**

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

**Opis techniczny**

szerokość ściany pefrorowanej	635 mm
wysokość ściany perforowanej	222 mm
wysokość	222 mm
Seria	ToolCar
Zakres zastosowania	Wózek warsztatowy,
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej

