


Garant GRIDLINE

**Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych,
Wysokość użytkowa: 950mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914851 950
GTIN	4045197893956
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

Pasuje do:

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

w dostawie::

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Opis techniczny

wysokość ściany perforowanej	950 mm
szerokość ściany perforowanej	635 mm
wysokość	950 mm
Seria	ToolCar
Zakres zastosowania	Wózek warsztatowy,

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej

Akcesoria

Lampy LED do wózków warsztatowych bez słupków nośnych Typ 20	914870 20
--	-----------