


Garant GRIDLINE

**Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych,  
Wysokość użytkowa: 222 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914852 222
GTIN	4045197893963
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana dwustronnie.

**Pasuje do :**

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

**w dostawie::**

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

wysokość: 222 mm

wysokość ściany perforowanej: 222 mm

szerokość ściany pefrorowanej: 635 mm

**Opis techniczny**

szerokość ściany pefrorowanej	635 mm
wysokość ściany perforowanej	222 mm
wysokość	222 mm
Seria	Wózek warsztatowy ToolCar
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm

Rodzaj produktu

---

Ścianki z blachy perforowanej  
do wózków warsztatowych