


Garant GRIDLINE

**Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych,
Wysokość użytkowa: 950mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914852 950
GTIN	4045197893987
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana dwustronnie.

Pasuje do:

nr 914520, 914524, 914540, 914550.

w dostawie::

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Opis techniczny

szerokość ściany pefrorowanej	635 mm
wysokość ściany perforowanej	950 mm
wysokość	950 mm
Seria	ToolCar
Zakres zastosowania	Wózek warsztatowy,

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann

9×9 mm

Rodzaj produktu

Ściany z blachy perforowanej

Aksesoria

Lampy LED do wózków warsztatowych bez słupków
nośnych Typ 20

914870 20