


Garant GRIDLINE

Ścianki z blachy perforowanej dwustronne dla ToolTruck, Wysokość: 444 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914856 444
GTIN	4045197894038
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana dwustronnie.

Pasuje do :

nr 914560, 914564, 914568.

w dostawie::

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

wysokość: 444 mm

wysokość ściany perforowanej: 444 mm

szerokość ściany perforowanej: 1025 mm

Opis techniczny

wysokość ściany perforowanej	444 mm
szerokość ściany perforowanej	1025 mm
wysokość	444 mm
Seria	Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm

Rodzaj produktu

Ścianki z blachy perforowanej do
przejezdnych stołów warsztatowych