


Garant GRIDLINE

Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck, Wysokość: 950 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914855 950
GTIN	4045197894014
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

Pasuje do :

nr 914560, 914564, 914568.

w dostawie::

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

wysokość: 950 mm

wysokość ściany perforowanej: 950 mm

szerokość ściany pefrorowanej: 1025 mm

Opis techniczny

wysokość ściany perforowanej	950 mm
szerokość ściany pefrorowanej	1025 mm

wysokość	950 mm
Seria	Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Rodzaj produktu	Ścianki z blachy perforowanej do przejezdnych stołów warsztatowych

Akcesoria

Lampy LED do ToolTruck bez słupków nośnych Typ 20	914872 20
---	-----------