

Garant GRIDLINE

Lampy LED do ToolTruck wraz ze słupkami nośnymi, Typ: 20**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 914873 20 |
| GTIN | 4045197893765 |
| Klasa artykułu | 9GT |

Opis**Wykonanie:**

Jednostka oświetleniowa kompletna ze źródłem światła, kablem i ramieniem do mocowania na słupkach nośnych wózka warsztatowego i przejezdnego stołu warsztatowego. Ramię nośne z przebicciem do przeprowadzania kabli przez słupki nośne. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest możliwie homogeniczne, nie oślepia, nie mruga i ma naturalnie białą barwę światła i temperaturę światła 4000 K.

Lampa ma wbudowane lampki LED. Wymiana diod LED nie jest możliwa.

Pasuje do:

Nr 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

w dostawie::

Lampa LED z zasilaczem sieciowym i wtyczką typu Wieland do podłączania do zwijacza kabla, 2 ramiona nośne.

wskazówka:

Zwijacz kabla nr 914890 wielk. DE zamówić razem z przyłączem zasilania.

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-------|
| wysokość korpusu lampy | 33 mm |
|------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Strumień światła | 2800 lm |
| długość korpusu lampy | 1030 mm |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe |
| szerokość korpusu lampy | 123 mm |
| pobór mocy | 35 W |
| wysięg wspornika | 350 mm |
| Seria | ToolTruck |
| strefa wg ATEX | brak |
| napięcie znamionowe | 250 V |
| Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Lampy LED do ToolTruckbez słupków nośnych Typ 20 | 914872 20 |
|--|-----------|