



Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/4 cala 15-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	644200
GTIN	4045197609885
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, **nasadki** wg DIN 3124. Czopy kwadratowe B 20 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym, gniazda kwadratowe D 20 wg DIN 3120 z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

10 nasadek 6-kątnych: nr 644550, wielk. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 przetyczka z przesuwным czopem: 1 szt.

1 przegub Cardana: 1 szt.

2 przedłużki: 200 i 400 mm

1 grzechotka: 1 szt.

przechowywane w: skrzynce metalowej

Opis techniczny

liczba części	15
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
rozwartości kluczy	metryczne
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	22-50 mm

Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	540 mm
szerokość	190 mm
wysokość	80 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 50 mm	644550 50
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 27 mm	644550 27
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 46 mm	644550 46
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 32 mm	644550 32
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 41 mm	644550 41
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 24 mm	644550 24
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 34 mm	644550 34
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 36 mm	644550 36
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 22 mm	644550 22
Nasadka 6-kątna, 3/4 cala rozwartość klucza 30 mm	644550 30