

**HOLEX®****Nasadka 6-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644550 38
GTIN	4045197561053
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 52 mm

długość: 60 mm

**Opis techniczny**

długość	60 mm
rozwartość klucza	38 mm
Ø po stronie napędu	52 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych

