

**Nasadka 12-kątna, 3/4 cala, rozwartość klucza: 1.1/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	644600 1.1/8
GTIN	4018754009367
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 20 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

**Norma:****DIN 3120-D 20****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

Ø po stronie napędu: 41 mm

długość: 57 mm

**Opis techniczny**

długość	57 mm
Ø po stronie napędu	41 mm
rozwartość klucza	1.1/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

